

HOLEX®**Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 36X41 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	615950 36X41
GTIN	4045197441805
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 440 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 53 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 60 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 2	41 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	60 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	53 mm
rozwartość klucza 1	36 mm
długość klucza L	440 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowana
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Aksesoria

Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, głęb.
odsadzonych liczba wkrętaków 13

615960 13