

HOLEX®
Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 24X30 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	615950 24X30
GTIN	4045197441775
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

HOLEX: stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość klucza L: 346 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 36 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 44 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	24 mm
długość klucza L	346 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	44 mm
rozwartość klucza 2	30 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	36 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowana

