



## Klucze oczkowe, dwustronne, płytko odsadzone, rozwartość klucza: 16X17 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	616500 16X17
GTIN	4018754021741
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. Cienkie, płaskie pierścienie umożliwiają pracę również w trudno dostępnych miejscach. Chwyty profilowane o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Płasko odsadzone obuchy na obydwu końcach. Profil **AS-Drive**.

#### Norma:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.  
długość klucza L: 248 mm  
maksymalna  $\varnothing$  pierścienia  $D_1$  maks.: 22,7 mm  
maksymalna  $\varnothing$  pierścienia  $D_2$  maks.: 24,1 mm  
maksymalna wysokość pierścienia  $h_{1 \text{ maks.}}$ : 12,5 mm

### Opis techniczny

rozwartość klucza 1	16 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$	12,5 mm
długość klucza L	248 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia $D_1$ maks.	22,7 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia $D_2$ maks.	24,1 mm
rozwartość klucza 2	17 mm
rozwartości kluczy	metryczne

metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Chromowa stal stopowa.
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

## Akcesoria

Zestaw kluczy oczk., dwustr.,płytko odsadzonych liczba wkrętaków 8	616510 8
--	----------