

**HOLEX®**
**Klucze oczkowe, dwustronne, proste, chromowane, rozwartość klucza: 8X10 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	617950 8X10
GTIN	4045197441843
Klasa artykułu	62A

**Opis**
**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

**HOLEX** - chwyt owalny.

**Norma:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiał:**

**HOLEX:** stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość klucza L: 115 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia  $D_1$  maks.: 13,5 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia  $D_2$  maks.: 16 mm

maksymalna wysokość pierścienia  $h_{1 \text{ maks.}}$ : 6 mm

**Opis techniczny**

maksymalna $\varnothing$ pierścienia $D_1$ maks.	13,5 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$	6 mm
rozwartość klucza 1	8 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia $D_2$ maks.	16 mm
rozwartość klucza 2	10 mm
długość klucza L	115 mm
rozwartości kluczy	metryczne
położenie pierścienia	0 stopni

metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane