



## Klucze oczkowe, dwustronne, proste, rozwartość klucza: 14X15 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	617600 14X15
GTIN	4018754021307
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyty owalne.

**STAHLWILLE:** poręczny uchwyt o przekroju dwuteowym. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu **AS-drive**.

#### Norma:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materiał:

**STAHLWILLE** - chromowa stal stopowa, chromowana na podłożu niklu (niełus.)

krawędzie zaokrąglone.

długość klucza L: 165 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia  $D_1$  maks.: 21,5 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia  $D_2$  maks.: 23 mm

maksymalna wysokość pierścienia  $h_{1 \text{ maks.}}$ : 7,5 mm

### Opis techniczny

maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$	7,5 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia $D_2$ maks.	23 mm
długość klucza L	165 mm
rozwartość klucza 2	15 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia $D_1$ maks.	21,5 mm
rozwartość klucza 1	14 mm
rozwartości kluczy	metryczne
położenie pierścienia	0 stopni

metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Chromowa stal stopowa.
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)