

HOLEX®
Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 30X32 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	615950 30X32
GTIN	4045197161048
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

HOLEX: stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość klucza L: 360 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 44 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 48 mm

Opis techniczny

maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	44 mm
rozwartość klucza 2	32 mm
rozwartość klucza 1	30 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	48 mm
długość klucza L	360 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowana

