



## Klucze oczkowe, dwustronne, płytko odsadzone, rozwartość klucza: 21X23 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	616500 21X23
GTIN	4018754021819
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. Cienkie, płaskie pierścienie do zastosowania w najwęższych miejscach. Poręczny uchwyt profilowy 2-teowy. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie sił. Oczka na obu końcach lekko odsadzone. Z profilem AS-drive .

#### Norma:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieluszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.  
 długość klucza L: 328 mm  
 maksymalna  $\varnothing$  pierścienia  $D_1$  maks.: 29,8 mm  
 maksymalna  $\varnothing$  pierścienia  $D_2$  maks.: 32,9 mm  
 maksymalna wysokość pierścienia  $h_{1 \text{ maks.}}$ : 14,5 mm

### Opis techniczny

maksymalna $\varnothing$ pierścienia $D_2$ maks.	32,9 mm
rozwartość klucza 1	21 mm
długość klucza L	328 mm
rozwartość klucza 2	23 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia $D_1$ maks.	29,8 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$	14,5 mm
rozwartości kluczy	metryczne

metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Chromowa stal stopowa.
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)