

HOLEX®

Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, głęb. odsadzonych, chromowana, liczba wkrętaków: 13



Dane zamówienia

Numer katalogowy	615960 13
GTIN	4045197463838
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

HOLEX: stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

Zawartość:

po 1 kluczu nr 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Opis techniczny

liczba wkrętaków	13
rozwartości kluczy	metryczny
położenie pierścienia	75 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane

Atrybut nazwy produktu

chromowana