

HOLEX®
Klucze oczkowe, dwustronne, proste, chromowane, rozwartość klucza: 12X13 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	617950 12X13
GTIN	4045197441867
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiał:

HOLEX: stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość klucza L: 144 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.: 19 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.: 21 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$: 6,8 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	12 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.	19 mm
długość klucza L	144 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.	21 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$	6,8 mm
rozwartość klucza 2	13 mm
rozwartości kluczy	metryczne
położenie pierścienia	0 stopni

metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane