

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, bardzo długa, sześciokąt: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	643300 7
GTIN	4018754006960
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

**Norma:****DIN 7422****Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 22,7 mm

długość: 120 mm

**Opis techniczny**

sześciokąt	7 mm
Ø po stronie napędu	22,7 mm
długość	120 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny