



Klucze oczkowe, dwustronne, proste, rozwartość klucza: 17X19 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	617600 17X19
GTIN	4018754021338
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyty owalne.

STAHLWILLE: poręczny uchwyt o przekroju dwuteowym. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu **AS-drive**.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiał:

STAHLWILLE - chromowa stal stopowa, chromowana na podłożu niklu (niełuszczy).

krawędzie zaokrąglone.

długość klucza L: 185 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.: 26,5 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.: 27,6 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$: 8,8 mm

Opis techniczny

długość klucza L	185 mm
rozwartość klucza 2	19 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.	26,5 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.	27,6 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$	8,8 mm
rozwartość klucza 1	17 mm
rozwartości kluczy	metryczne
położenie pierścienia	0 stopni

metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Chromowa stal stopowa.
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)