



Klucze oczkowe, dwustronne, płytko odsadzone, rozwartość klucza: 24X27 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	616500 24X27
GTIN	4018754021840
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. Cienkie, płaskie pierścienie do zastosowania w najwęższych miejscach. Poręczny uchwyt profilowy 2-teowy. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie sił. Oczka na obu końcach lekko odsadzone. Z profilem AS-drive .

Norma:

DIN 897 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieluszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.
 długość klucza L: 376 mm
 maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.: 34,3 mm
 maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.: 38,6 mm
 maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$: 16 mm

Opis techniczny

maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.	34,3 mm
rozwartość klucza 2	27 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.	38,6 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$	16 mm
długość klucza L	376 mm
rozwartość klucza 1	24 mm
rozwartości kluczy	metryczne

metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Chromowa stal stopowa.
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)