



Zestawy kluczy oczkowych dwustronnych, prostych, liczba wkrętaków: 11



Dane zamówienia

Numer katalogowy	617610 11
GTIN	4018754085224
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyty owalne.

STAHLWILLE: poręczny uchwyt o przekroju dwuteowym. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu **AS-drive**.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiał:

STAHLWILLE - chromowa stal stopowa, chromowana na podłożu niklu (niełuszczy).
krawędzie zaokrąglone.

Zawartość:

po 1 kluczu oczkowym, dwustronnym nr 617600 / 617900 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13;
14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

Opis techniczny

liczba wkrętaków	11
rozwartości kluczy	metryczny