

**Zestaw kluczy oczk., dwustr., płytko odsadzonych, liczba wkrętek: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	616510 8
GTIN	4018754081097
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. Cienkie, płaskie pierścienie umożliwiają pracę również w trudno dostępnych miejscach. Chwyty profilowane o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Płasko odsadzone obuchy na obydwu końcach. Profil **AS-Drive**.

Norma:**DIN 897 / ISO 3318****Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana nieluszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

Zawartość:

po 1 kluczu oczkowym 2-stronnym nr 616500: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22

Opis techniczny

liczba wkrętek	8
rozwartości kluczy	metryczny
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal stopowa chromowa
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu

Rodzaj produktu

Kluczy płaskie

AkcesoriaKlucze oczkowe, dwustronne, płytko odsadzone
rozwartość klucza 12X13 mm

616500 12X13

Klucze oczkowe, dwustronne, płytko odsadzone
rozwartość klucza 6X7 mm

616500 6X7

Klucze oczkowe, dwustronne, płytko odsadzone
rozwartość klucza 14X15 mm

616500 14X15

Klucze oczkowe, dwustronne, płytko odsadzone
rozwartość klucza 8X9 mm

616500 8X9

Klucze oczkowe, dwustronne, płytko odsadzone
rozwartość klucza 18X19 mm

616500 18X19

Klucze oczkowe, dwustronne, płytko odsadzone
rozwartość klucza 20X22 mm

616500 20X22

Klucze oczkowe, dwustronne, płytko odsadzone
rozwartość klucza 10X11 mm

616500 10X11

Klucze oczkowe, dwustronne, płytko odsadzone
rozwartość klucza 16X17 mm

616500 16X17