

**Klucze oczkowe, dwustronne, płytko odsadzone, rozwartość klucza: 8X9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	616500 8X9
GTIN	4018754021666
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. Cienkie, płaskie pierścienie umożliwiają pracę również w trudno dostępnych miejscach. Chwyty profilowane o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Płasko odsadzone obuchy na obydwu końcach. Profil **AS-Drive**.

Norma:**DIN 897 / ISO 3318****Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

długość klucza L: 179 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.: 12,1 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.: 13,3 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$: 8 mm

Opis techniczny

maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.	12,1 mm
rozwartość klucza 2	9 mm
długość klucza L	179 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$	8 mm
rozwartość klucza 1	8 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.	13,3 mm
rozwartości kluczy	metryczne
metoda wykonania	kute matrycowo

materiał	Chromowa stal stopowa.
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Akcesoria

Zestaw kluczy oczk., dwustr.,płytko odsadzonych liczba wkręteków 8	616510 8
--	----------