

HOLEX®
Klucze oczkowe, dwustronne, proste, chromowane, rozwartość klucza: 14X15 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	617950 14X15
GTIN	4045197441881
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiał:

HOLEX: stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość klucza L: 159 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 21,5 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 23 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{1 maks.}: 7,5 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	14 mm
rozwartość klucza 2	15 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	21,5 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	23 mm
maksymalna wysokość pierścienia h _{1 maks.}	7,5 mm
długość klucza L	159 mm
rozwartości kluczy	metryczne
położenie pierścienia	0 stopni

metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane