



## Nasadka wkrętakowa 6-kątna, z pierścieniem przytrzymującym, 1/2 cala, sześciokąt: 8mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	643400 8
GTIN	4018754006496
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg **DIN 3120**.

#### Zastosowanie:

Do śrub Ribe-CS wg DIN 6912.

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszczało na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

### Opis techniczny

Ø po stronie napędu	22,7 mm
sześciokąt	8 mm
długość	60 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	klucze trzpieniowe z czopem
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

