

**Ogrodniczki Multinorm, granat / żółty, Rozmiar odzieżowy DE: 27****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	091709 27
GTIN	7330509390801
Klasa artykułu	04T

Opis**Wykonanie:**

Innowacyjna odzież spełniająca wiele norm, nowoczesny design. Wysoki współczynnik ochrony przy jednoczesnej wygodzie noszenia. Modne kroje, wysokiej jakości materiały i dobre wykonanie gwarantują wysoką tolerancję noszenia przez długi czas.

Spełniające wiele norm ogrodniczki z regulowanymi szelkami. Elementy gumowe na szelkach dbają o wysoki komfort noszenia.

- **Kieszonka na nogawce w fałdą i kieszonka na udzie.**
- **Kieszonki na piersi z patką i wewnętrzną kieszonką na ołówek.**
- **Wkładki na kolana mogą być wsuwane na dwóch różnych wysokościach.**

Norma:

- EN 1149-3
- EN ISO 11612 A1, B1, C1. E1
- EN 61482-1-2, Klasa 1
- EN ISO 20471, Klasa 2
- EN 11611, Klasa 1
- EN 14404

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

skład tkaniny: Włókno specjalne 1%

skład tkaniny: 75% bawełny
 skład tkaniny: 24% poliestru
 gramatura materiału / gęstość tkaniny: 350 g/m²
 odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
 pranie: Pranie kolorowe 60 °C

Opis techniczny

wielkość FR	50C
wielkość IT	D108
Rozmiar odzieżowy DE	27
Wielkość NL	D108
Wielkość ES	D108
Wielkość SE	C48
skład tkaniny	Włókno specjalne 1%
skład tkaniny	75% bawełny
skład tkaniny	24% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny	350 g/m ²
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
pranie	Pranie kolorowe 60 °C
czyszczenie chemiczne	Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie	delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)
Prasowanie	umiarkowanie gorące, do maks. 150#
odzież wg	DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
odzież wg	DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
odzież wg	DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu
kolor	granat / żółty
norma	EN ISO 20471
norma	EN 61482-1-2

norma

EN 14404