



Klucze oczkowe, dwustronne, płytko odsadzone, rozwartość klucza: 12X13 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	616500 12X13
GTIN	4018754021703
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. Cienkie, płaskie pierścienie umożliwiają pracę również w trudno dostępnych miejscach. Chwyty profilowane o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Płasko odsadzone obuchy na obydwu końcach. Profil **AS-Drive**.

Norma:

DIN 897 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.
długość klucza L: 203 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.: 17,3 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.: 18,6 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1\text{ maks.}}$: 10,5 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 2	13 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1\text{ maks.}}$	10,5 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.	17,3 mm
długość klucza L	203 mm
rozwartość klucza 1	12 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.	18,6 mm
rozwartości kluczy	metryczne

metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Chromowa stal stopowa.
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Aksesoria

Zestaw kluczy oczk., dwustr.,płytko odsadzonych liczba
wkrętaków 8

616510 8