



Ogrodniczki Multinorm, granat / żółty, Rozmiar odzieżowy DE: 24



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 091709 24 |
| GTIN | 7330509390818 |
| Klasa artykułu | 04T |

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna odzież spełniająca wiele norm, nowoczesny design. Wysoki współczynnik ochrony przy jednoczesnej wygodzie noszenia. Modne kroje, wysokiej jakości materiały i dobre wykonanie gwarantują wysoką tolerancję noszenia przez długi czas.

Spełniające wiele norm ogrodniczki z regulowanymi szelkami. Elementy gumowe na szelkach dbają o wysoki komfort noszenia.

- **Kieszonka na nogawce w fałdę i kieszonka na udzie.**
- **Kieszonki na piersi z patką i wewnętrzną kieszonką na ołówek.**
- **Wkładki na kolana mogą być wsuwane na dwóch różnych wysokościach.**

Norma:

- EN 1149-3
- EN ISO 11612 A1, B1, C1. E1
- EN 61482-1-2, Klasa 1
- EN ISO 20471, Klasa 2
- EN 11611, Klasa 1
- EN 14404

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

skład tkaniny: Włókno specjalne 1%

skład tkaniny: 75% bawełny
 skład tkaniny: 24% poliestru
 gramatura materiału / gęstość tkaniny: 350 g/m²
 odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
 pranie: Pranie kolorowe 60 °C

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|--|
| Rozmiar odzieżowy DE | 24 |
| wielkość IT | D96 |
| wielkość FR | 44C |
| Wielkość NL | D96 |
| Wielkość ES | D96 |
| Wielkość SE | C48 |
| skład tkaniny | Włókno specjalne 1% |
| skład tkaniny | 75% bawełny |
| skład tkaniny | 24% poliestru |
| gramatura materiału / gęstość tkaniny | 350 g/m ² |
| odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 |
| pranie | Pranie kolorowe 60 °C |
| czyszczenie chemiczne | Czyszczenie perchloroetylenem |
| suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura) |
| Prasowanie | umiarkowanie gorące, do maks. 150# |
| odzież wg | DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne |
| odzież wg | DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą |
| odzież wg | DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu |
| kolor | granat / żółty |
| norma | EN ISO 20471 |
| norma | EN 61482-1-2 |

norma

EN 14404