

**Endoskop sztywny, Ø 5,5 mm, Długość robocza: 250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	492736 250
GTIN	2050001956910
Klasa artykułu	49C

**Opis****Wykonanie:**

Dzięki solidnej rurze ze stali szlachetnej i wysokiej jakości optyce specjalnie nadaje się do zastosowania w przemyśle. Dzięki standardowemu przyłączu światłowodu (ACMI) wymagane źródła światła dają się łatwo przyłączyć. Ogniskowanie za pomocą pierścienia w okularze. #Łatwe ustawianie ostrości zarówno z bliska, jak i z daleka bez przesuwania endoskopu. Natężenie światła, optyka soczewek z korekcją kolorów.

**Pasuje do :**

FlexiVision 100 z głowicą kamery HD nr 492866.

**w dostawie::**

Wraz z wymiennym obiektywem o kierunku patrzenia 0°.

**Wyp. dodatkowe:**

Źródła światła LED nr 492846 i nr 462860.

**wskazówka:**

Dzięki zastosowaniu przesuwanych rur z lusterkiem i wymiennych obiektywów można zmienić kąt patrzenia na 70° lub 90°. Przy zastosowaniu rurek z lusterkiem powiększa się średnica robocza odpowiednio do rury z lusterkiem. Rurki z lusterkiem i obiektywy wymienne na zamówienie.

kierunek patrzenia: 0 stopni

kąt otwarcia: 40 stopni

**Opis techniczny**

długość robocza	250 mm
kierunek patrzenia	0 stopni
kąt otwarcia	40 stopni
Ø sondy	5,5 mm

Atrybut nazwy produktu

Ø 5,5 mm

---

**Aksesoria**

Oświetlenie diodowe

492846

Kamera wideo CCD do endoskopii

492837

Światłowód elastyczny długość robocza 1800 mm

492850 1800

Źródło światła zimnego LED typ FX4000

492860 FX4000