



## Nasadki 6-kątne, wkrętakowe, z końcówką sferyczną, 1/2 cala, sześciokąt: 6 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	643450 6
GTIN	4018754007349
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

#### Zastosowanie:

Do pracy pod kątem do 25°.

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 22,7 mm

długość: 100 mm

### Opis techniczny

długość	100 mm
sześciokąt	6 mm
Ø po stronie napędu	22,7 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny

