

**Endoskop sztywny, Ø 8 mm, Długość robocza (bez obiektywu): 355mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	492738 355
GTIN	
Klasa artykułu	49C

**Opis****Wykonanie:**

Dzięki solidnej rurze ze stali szlachetnej i wysokiej jakości optyce specjalnie nadaje się do zastosowania w przemyśle. Dzięki standardowemu przyłączu światłowodu (ACMI) wymagane źródła światła dają się łatwo przyłączyć. Ogniskowanie za pomocą pierścienia w okularze. #Łatwe ustawianie ostrości zarówno z bliska, jak i z daleka bez przesuwania endoskopu. Natężenie światła, optyka soczewek z korekcją kolorów.

**Pasuje do:**

FlexiVision 100 z głowicą kamery HD nr 492866.

**w dostawie::**

Wraz z wymiennym obiektywem o kierunku patrzenia 0°.

**Wyp. dodatkowe:**

Źródła światła LED nr 492846 i nr 462860.

**wskazówka:**

Dzięki zastosowaniu przesuwanych rur z lusterkim i wymiennych obiektywów można zmienić kąt patrzenia na 70° lub 90°. Przy zastosowaniu rurek z lusterkim powiększa się średnica robocza odpowiednio do rury z lusterkim. Rurki z lusterkim i obiektywy wymienne na zamówienie.

**Opis techniczny**

kierunek patrzenia	0 stopni
kąt otwarcia	40 stopni
Długość robocza (bez obiektywu)	355 mm
Ø sondy	8 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 8 mm
Rodzaj produktu	Endoskopy

---

**Akcesoria**

Źródło światła zimnego LED Typ FX4000	492860 FX4000
Światłowód elastyczny długość robocza 1800 mm	492850 1800
Kamera wideo CCD do endoskopii	492837
Oświetlenie diodowe	492846