



Nasadka wkrętakowa 6-kątna, z pierścieniem przytrzymującym, 1/2 cala, sześciokąt: 12mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	643400 12
GTIN	4018754006519
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg **DIN 3120**.

Zastosowanie:

Do śrub Ribe-CS wg DIN 6912.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszczaço na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

Opis techniczny

sześciokąt	12 mm
Ø po stronie napędu	23,7 mm
długość	60 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	klucze trzpieniowe z czopem
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

