



Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa z końcówką sferyczną, sześciokąt: 10mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	643450 10
GTIN	4018754007363
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg **DIN 3120**.

Zastosowanie:

Do pracy pod kątem do 25°.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcąco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

wskazówka:

WAŻNE!

W przypadku tego produktu istnieje również alternatywa marki GARANT!

Numer zalecanego produktu: 643439

Opis techniczny

sześciokąt	10 mm
długość	100 mm
Ø po stronie napędu	22,7 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
z końcówką sferyczną	tak

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy