

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627150 14
GTIN	7610733040346
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Chwył odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do **30°**.
wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools. Powierzchnia chromowana, krawędzie nieco sfazowane.
długość ramion: 279×59 mm

Opis techniczny

długość ramion	279×59 mm
sześciokąt	14 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne