



Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala, profil Torx®: TX50



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 643650 TX50 |
| GTIN | 4018754006700 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg **DIN 3120**.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcąco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

wskazówka:

WAŻNE!

W przypadku tego produktu istnieje również alternatywa marki GARANT!

Numer zalecanego produktu: 643629

Opis techniczny

| | |
|--|-----------------------|
| Ø po stronie napędu | 22,7 mm |
| profil Torx® | TX50 |
| długość | 55 mm |
| Wymiary profilu A | 8,8 mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |

