



## Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, lakierowane proszkowo, sześciokąt: 6 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	627140 6
GTIN	7610733200375
Klasa artykułu	63D

### Opis

#### Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do **30°**. wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zast. spec. stopu PB Swiss Tools. Powierzchnia niklowana, **lakierowana proszkowo**. Krawędzie nieco sfazowane.

#### Zalety:

Szybkie wyszukiwanie odpowiedniego klucza dzięki kolorowym oznaczeniom.  
długość ramion: 191×34 mm

### Opis techniczny

długość ramion	191×34 mm
sześciokąt	6 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne

### Akcesoria

Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętałów kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9	627255 9
Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych, długich lakierowane proszkowo liczba wkrętałów 7	627141 7
	627141 9

Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych, długich  
lakierowane proszkowo liczba wkrętaków 9

---