



Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 5 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 627200 5 |
| GTIN | 4013288018823 |
| Klasa artykułu | 63F |

Opis

Wykonanie:

Chwył odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do **30°**.
stal chromowo-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), **profil Hex-plus**, zapobiega odkształcaniu łbów śrub i przenosi większy moment obrotowy, powierzchnia chromowana.
długość ramion: 160×28 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| długość ramion | 160×28 mm |
| sześciokąt | 5 mm |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkręta trzpieniowe, 6-kątne |

Akcesoria

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętaków kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9 | 627255 9 |
| Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. Hex-Plus, chromowane liczba wkrętaków 7 | 627210 7 |
| Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. Hex-Plus, chromowane liczba wkrętaków 9 | 627210 9 |