



Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	627200 6
GTIN	4013288018830
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:

Chwył odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do **30°**.
stal chromowo-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), **profil Hex-plus**, zapobiega odkształcaniu łbów śrub i przenosi większy moment obrotowy, powierzchnia chromowana.
długość ramion: 180×32 mm

Opis techniczny

długość ramion	180×32 mm
sześciokąt	6 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkręta trzpieniowe, 6-kątne

Akcesoria

Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętaków kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9	627255 9
Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. Hex-Plus, chromowane liczba wkrętaków 9	627210 9
Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. Hex-Plus, chromowane liczba wkrętaków 7	627210 7