

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 3/8 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627170 3/8
GTIN	7610733040322
Klasa artykułu	63D

**Opis****Wykonanie:**

Chwył odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do **30°**.

Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools. Powierzchnia chromowana (wielk. 1/20 czerniona), krawędzie nieco sfazowane.

długość ramion: 230×45 mm

**Opis techniczny**

długość ramion	230×45 mm
sześciokąt	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne