

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 5/64 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627170 5/64
GTIN	7610733203802
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Chwył odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do **30°**.

Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools. Powierzchnia chromowana (wielk. 1/20 czerniona), krawędzie nieco sfazowane.

długość ramion: 92×18 mm

Opis techniczny

długość ramion	92×18 mm
sześciokąt	5/64 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne

Akcesoria

Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. wielkości calowe, chromowanie liczba wkrętaków 12Z

627331 12Z