

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 3/32 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627170 3/32
GTIN	7610733203819
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do **30°**.

Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools. Powierzchnia chromowana (wielk. 1/20 czerniona), krawędzie nieco sfazowane.

długość ramion: 99×19 mm

Opis techniczny

długość ramion	99×19 mm
sześciokąt	3/32 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkręta trzpieniowe, 6-kątne

Akcesoria

Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. wielkości calowe, chromowane liczba wkrętaków 12Z

627331 12Z