

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 5/32 cal****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 627170 5/32   |
| GTIN             | 7610733203857 |
| Klasa artykułu   | 63D           |

**Opis****Wykonanie:**

Chwył odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do **30°**.

Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools. Powierzchnia chromowana (wielk. 1/20 czerniona), krawędzie nieco sfazowane.

długość ramion: 136×26 mm

**Opis techniczny**

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| długość ramion                        | 136×26 mm                     |
| sześciokąt                            | 5/32 cal                      |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne |

**Akcesoria**

Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. wielkości calowe, chromowanie liczba wkrętaków 12Z

627331 12Z