

LENOX **Otwornice HM, średnica: 60 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	589060 60
GTIN	082472302387
Klasa artykułu	58Z

Opis**Wykonanie:**

Zęby pokryte węglnikami spiekanyymi co zapewnia dłuższą trwałość.

Zastosowanie:

Do obróbki **tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami (szklanymi/węglowymi)**, płyt gipsowo-kartonowych, betonu, materiałów wielowarstwowych, twardego drewna. **Uzębienie Vario 3 / 4 zęby na cal**, maksymalna głębokość skrawania dla wszystkich rozmiarów **38 mm**. Uderzenia w ostrza z węglików spiekanych mogą spowodować odłupanie materiału ostrza.

wskazówka:

Otwornice z powłoką diamentową, do obróbki szkła, płytek okładzinowych, ceramiki - dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

średnica	60 mm
Rodzaj produktu	Otwornice

Akcesoria

trzcpien mocujacy Typ 210L	589310 210L
trzcpien mocujacy Typ 210S	589310 210S
Trzcpienie mocujace szybkowymienne Typ 210S	589314 210S
Nawiertaki z HM Typ 6KT	589432 6KT
Nawiertaki z HSS Typ 6KT	589430 6KT