

HOLEX®

Klucze oczkowe, dwustronne, proste, chromowane, rozwartość klucza: 16X18 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	617950 16X18
GTIN	4045197441904
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiał:

HOLEX: stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość klucza L: 169 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 24,5 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 25,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{1 maks.}: 7,8 mm

Opis techniczny

maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	24,5 mm
długość klucza L	169 mm
rozwartość klucza 1	16 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	25,5 mm
maksymalna wysokość pierścienia h _{1 maks.}	7,8 mm
rozwartość klucza 2	18 mm
rozwartości kluczy	metryczne
położenie pierścienia	0 stopni

metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane