

HOLEX®**Zestawy kluczy oczkowych dwustronnych, prostych, chromowane, liczba wkrętaków: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	617960 11
GTIN	4045197463869
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiał:

HOLEX: stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

Zawartość:

po 1 kluczu oczkowym, dwustronnym nr 617600 / 617900 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

Opis techniczny

liczba wkrętaków	11
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane

