

**Klucze oczkowe, masywne (bez trzonu) , rozwartość klucza: 24 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 618500 24 |
| GTIN | 4010886603383 |
| Klasa artykułu | 66A |

Opis**Wykonanie:**

Wykonanie kute matrycowo, ciężkie, odsadzone ok. 80°. Amortyzowany sztyft zatrzymujący do rury nakładanej nr 618600 / 8610.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza: 180 mm

Ø pierścienia D: 38 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------|------------------------|
| długość klucza | 180 mm |
| rozwartość klucza | 24 mm |
| Ø pierścienia D | 38 mm |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa |
| powierzchnia | chromowane |