

**HOLEX®**
**Klucze oczkowe, dwustronne, proste, chromowane, rozwartość klucza: 19X22 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	617950 19X22
GTIN	4045197441942
Klasa artykułu	62A

**Opis**
**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

**HOLEX** - chwyt owalny.

**Norma:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiał:**

**HOLEX:** stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość klucza L: 204 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia  $D_1$  maks.: 29 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia  $D_2$  maks.: 32,4 mm

maksymalna wysokość pierścienia  $h_{1 \text{ maks.}}$ : 10,8 mm

**Opis techniczny**

maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$	10,8 mm
długość klucza L	204 mm
rozwartość klucza 1	19 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia $D_2$ maks.	32,4 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia $D_1$ maks.	29 mm
rozwartość klucza 2	22 mm
rozwartości kluczy	metryczne
położenie pierścienia	0 stopni

metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane