

**Klucze oczkowe do pobijania, proste, rozwartość klucza: 46 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	619000 46
GTIN	4018754023189
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, z krótkim, stabilnym uchwytem i wzmocnionym końcem do pobijania młotkiem.

wyjatkowo cienkościennie oczko, wąskie tolerancje rozwartości, do prac w bardzo ciasnych miejscach. Oczko jest wyższe od znormalizowanych nakrętek, dzięki czemu klucz niezakleszcza się. Mocniejszy od wszystkich śrub.

Norma:**DIN 7444****Materiał:**

chromowa stal stopowa, lakierowana na zielono.

długość klucza L: 250 mm

Ø pierścienia D: 65 mm

wysokość pierścienia h: 32 mm

Opis techniczny

długość klucza L	250 mm
rozwartość klucza	46 mm
Ø pierścienia D	65 mm
wysokość pierścienia h	32 mm
norma	DIN 7444
metoda wykonania	kute matrycowo

materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	lakierowane na zielono