

**Klucze oczkowe do pobijania, proste, rozwartość klucza: 50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	619000 50
GTIN	4018754023196
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, z krótkim, stabilnym uchwytem i wzmocnionym końcem do pobijania młotkiem.

wyjatkowo cienkościennie oczko, wąskie tolerancje rozwartości, do prac w bardzo ciasnych miejscach. Oczko jest wyższe od znormalizowanych nakrętek, dzięki czemu klucz niezakleszcza się. Mocniejszy od wszystkich śrub.

Norma:

DIN 7444

Materiał:

chromowa stal stopowa, lakierowana na zielono.

długość klucza L: 280 mm

Ø pierścienia D: 70 mm

wysokość pierścienia h: 35 mm

Opis techniczny

długość klucza L	280 mm
wysokość pierścienia h	35 mm
rozwartość klucza	50 mm
Ø pierścienia D	70 mm
norma	DIN 7444
metoda wykonania	kute matrycowo

materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	lakierowane na zielono