

**Nasadka 6-kątna, 3/4 cala, rozwartość klucza: 24 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	644500 24
GTIN	4018754008711
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazda 4-kątne D 20 wg DIN 3120, z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Norma:**DIN 3124-S****Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana nieluszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4 cal

Ø po stronie napędu: 34 mm

długość: 51 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	24 mm
Ø po stronie napędu	34 mm
długość	51 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy

AkcesoriaZestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/4 cala 16-
elem.

644000