

**Klucze oczkowe do pobijania, proste, rozwartość klucza: 55 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	619000 55
GTIN	4018754023219
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, z krótkim, stabilnym uchwytem i wzmocnionym końcem do pobijania młotkiem.

wyjatkowo cienkościennie oczko, wąskie tolerancje rozwartości, do prac w bardzo ciasnych miejscach. Oczko jest wyższe od znormalizowanych nakrętek, dzięki czemu klucz niezakleszcza się. Mocniejszy od wszystkich śrub.

Norma:**DIN 7444****Materiał:**

chromowa stal stopowa, lakierowana na zielono.

długość klucza L: 300 mm

Ø pierścienia D: 76 mm

wysokość pierścienia h: 38 mm

Opis techniczny

Ø pierścienia D	76 mm
długość klucza L	300 mm
rozwartość klucza	55 mm
wysokość pierścienia h	38 mm
norma	DIN 7444
metoda wykonania	kute matrycowo

materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	lakierowane na zielono