



Klucze oczkowe do pobijania, proste, rozwartość klucza: 60 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	619000 60
GTIN	4018754023233
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, z krótkim, stabilnym uchwytem i wzmocnionym końcem do pobijania młotkiem.

wyjatkowo cienkościennie oczko, wąskie tolerancje rozwartości, do prac w bardzo ciasnych miejscach. Oczko jest wyższe od znormalizowanych nakrętek, dzięki czemu klucz niezakleszcza się. Mocniejszy od wszystkich śrub.

Norma:

DIN 7444

Materiał:

chromowa stal stopowa, lakierowana na zielono.

długość klucza L: 300 mm

Ø pierścienia D: 82,5 mm

wysokość pierścienia h: 42 mm

Opis techniczny

długość klucza L	300 mm
wysokość pierścienia h	42 mm
rozwartość klucza	60 mm
Ø pierścienia D	82,5 mm
norma	DIN 7444
metoda wykonania	kute matrycowo

materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	lakierowane na zielono