

**Nasadka 6-kątna, 3/4 cala, rozwartość klucza: 30mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 644500 30 |
| GTIN | 4018754008773 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazdo 4-kątne D 20 wg DIN 3120 z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Norma:**DIN 3124-S****Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Opis techniczny

| | |
|--|--------------------------------|
| rozwartość klucza | 30 mm |
| długość | 58 mm |
| Ø po stronie napędu | 42 mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |

