



Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/4 cala 15-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	644100
GTIN	4018754080083
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Elementy napędu i łączące wg DIN 3122 / 3123, **nasadki** wg DIN 3124. Czopy kwadratowe B 20 wg DIN 3120 z ustalaczem kulowym, gniazda kwadratowe D 20 wg DIN 3120 z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

w dostawie::

9 nasadki 6-kątne: nr 644500, wielk. 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60

1 czop: nr 645500

1 przegub kulowy: 1 szt.

2 przedłużki: nr 645400 200 i 400 mm

1 główka grzechotki: nr 645000

1 uchwyt (przetyczki): nr 646200

przechowywane w: skrzynce metalowej

długość: 575 mm

szerokość: 220 mm

wysokość: 86 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4 cal

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych: 32-60 mm

Opis techniczny

liczba części	15
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
rozwarości kluczy	metryczne
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	32-60 mm
Opakowanie	Skrzynka z blachy stalowej
długość	575 mm
szerokość	220 mm
wysokość	86 mm