



Nasadka 12-kątna, 3/4 cala, rozwartość klucza: 1.7/8 cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	644600 1.7/8
GTIN	4018754009480
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazda 4-kątne D 20 wg DIN 3120, z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Norma:

DIN 3120-D 20

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4 cal

Ø po stronie napędu: 63,5 mm

długość: 76 mm

Opis techniczny

długość	76 mm
Ø po stronie napędu	63,5 mm
rozwartość klucza	1.7/8 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych

