

**Nasadka 6-kątna, 3/4 cala, rozwartość klucza: 38 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	644500 38
GTIN	4018754008834
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazda 4-kątne D 20 wg DIN 3120, z otworem i przyciskiem zwalniającym.

**Norma:****DIN 3124-S****Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4 cal

Ø po stronie napędu: 52 mm

długość: 64 mm

**Opis techniczny**

Ø po stronie napędu	52 mm
długość	64 mm
rozwartość klucza	38 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy

---

**Akcesoria**Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/4 cala 15-  
elem.

644100