



Wkrętaki kątowe 6-kątne, ramię długie i krótkie, z końcówką sferyczną lakierowane proszkowo, sześciokąt: 10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	627372 10
GTIN	7610733243754
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

Klucz kątowy_S_ końcówka sferyczna może być przykładana pod kątem do 30°. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools.

powierzchnia chromowana na niklu i **pokryta lakierem proszkowym**, łatwe wyszukiwanie właściwego rozmiaru dzięki kodoceaniu barwą „Rainbow”.

Zastosowanie:

Dzięki krótkiemu ramieniu i kątowi 100° mogą być użyte również w trudno dostępnych miejscach.

materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools

długość ramion: 230×28 mm

Opis techniczny

długość ramion	230×28 mm
powierzchnia	lakierowane proszkowo
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu
sześciokąt	10 mm
materiał	Stop specjalny PB Swiss Tools
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
końcówka sferyczna na ramieniu długim	tak
kąt 100 stopni	tak

ramię krótkie

tak

wersja długa

tak

Aksesoria

Zestaw wkrętek kątowych 6-kątnych, ramię długie i krótkie, z końcówką sferyczną lakierowane proszkowo
liczba wkrętek 9

627377 9