

**HOLEX®****Klucz nasadowy do rur, rozwartość klucza: 13X17 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	620120 13X17
GTIN	4045197438089
Klasa artykułu	62C

**Opis****Wykonanie:**

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszania cieplnego, z otworami poprzecznymi do przetyczek

**Norma:**

**DIN 896 B**

**Materiał:**

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.

długość całkowita: 150 mm

Ø otworu przetyczek: 10,5 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza 2	17 mm
rozwartość klucza 1	13 mm
Ø otworu przetyczek	10,5 mm
długość całkowita	150 mm
norma	DIN 896 B
materiał	Rura ze stali ulepszanej cieplnie
powierzchnia	chromowane

**Akcesoria**

Przetyczki walcowe $\varnothing$ xdługość całkowita 10X200 mm	621600 10X200
Przetyczki stopniowane długość całkowita 245 mm	621800 245
Przetyczki stopniowane długość całkowita 180 mm	621800 180